


**DCMT 11T304, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260378 HBT020
GTIN	4062406257095
Clasa articolului	22D

Descriere

DCMT 11T304 HBT020 Categorie: HBT020
Sfărâmbător de aşchii: PF
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 1,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 330 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmbător de aşchii	PF
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tăișuri	2

Categorie	HBT020
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 1,5 mm
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire