

**DCMT 11T302, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260503 HBT130
GTIN	4062406257323
Clasa articolului	22D

Descriere

DCMT 11T302 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârâmător de aşchii: MM
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Sfârâmător de aşchii	MM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Categorie	HBT130

Strat de acoperire	TiCN
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	MF
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire