


**DCMT 11T308, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260508 HBT020
GTIN	4062406257378
Clasa articolului	22D

Descriere

DCMT 11T308 HBT020 Categorie: HBT020
Sfârâmător de aşchii: PM
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,12 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HBT020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min

Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Sfărâmător de așchii	PM
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire