

**DCMT 11T308, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260508 HBT130
GTIN	4062406257361
Clasa articolului	22D

Descriere

DCMT 11T308 HBT130 Categorie: HBT130
Sfărâmbător de aşchii: MM
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	MF
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Sfărâmbător de aşchii	MM
Categorie	HBT130
Strat de acoperire	TiCN

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire