

**TCMT 16T304, Categorie: HBT130****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260968 HBT130 |
| GTIN | 4062406257484 |
| Clasa articolului | 22D |

Descriere

TCMT 16T304 HBT130 Categorie: HBT130

Sfârâmător de așchii: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mm

Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Numărul de schimbări / tășuri | 3 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,1 - 1 mm |
| Categorie | HBT130 |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | TCMT 16T304 |
| Strat de acoperire | TiCN |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 60 - 220 m/min |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Rază la colț | 0,4 mm |

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Avans f | 0,05 - 0,2 mm/rot |
| Aplicația principală | M |
| Sfărâmător de așchii | MF |
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Materialul sculei | Carbură |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |