


**TCMT 16T304, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260968 HBT020
GTIN	4062406257491
Clasa articolului	22D

Descriere

TCMT 16T304 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmător de așchii: PF

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 1,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 330 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 1,5 mm
Categorie	HBT020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T304
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Sfârâmător de așchii	PF
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire