


**TCMT 16T304, Categorie: HBT020****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261018 HBT020 |
| GTIN | 4062406257538 |
| Clasa articolului | 22D |

Descriere

TCMT 16T304 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmbător de aşchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,12 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------|
| Avans f | 0,12 - 0,3 mm/rot |
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Aplicația principală | P |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 100 - 280 m/min |
| Materialul sculei | Carbură |
| Sfărâmbător de aşchii | PM |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | TCMT 16T304 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 3 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Strat de acoperire | TiCN |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Categorie | HBT020 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |