

**VBMT 110304, Categorie: HBT020****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261186 HBT020 |
| GTIN | 4062406257576 |
| Clasa articolului | 22D |

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Sfărâmător de așchii | PF |
| Aplicația principală | P |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | VBMT 110304 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,4 - 1,5 mm |
| Strat de acoperire | TiCN |
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 120 - 330 m/min |
| Avans f | 0,1 - 0,3 mm/rot |

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Materialul sculei | Carbura |
| Categorie | HBT020 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |