

**TCMT 16T304, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	261018 HBT130
GTIN	4062406257521
Clasa articolului	22D

Descriere

TCMT 16T304 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârâmător de așchii: MM
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tășuri	3
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Sfârâmător de așchii	MM

Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Categorie	HBT130
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T304
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire