

**VBMT 110304, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	261186 HBT130
GTIN	4062406257569
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Categorie	HBT130
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfărământor de așchii	MF
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire