

**VBMT 110304, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	261252 HBT130
GTIN	4062406257606
Clasa articolului	22D

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Sfărâmător de așchii	MM
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HBT130
Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Aplicația principală	M
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 200 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire