

**VBMT 110304, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	261252 HBT020
GTIN	4062406257613
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min
Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Categorie	HBT020
Sfărâmător de așchii	PM

Strat de acoperire	TiCN
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire