

**VBMT 160404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	261188 HBT020
GTIN	4062406257590
Clasa articolului	22D

Descriere

VBMT 160404 HBT020 Categorie: HBT020
Sfârâmător de aşchii: PF
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 1,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 330 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârâmător de aşchii	PF
Categorie	HBT020
Strat de acoperire	TiCN
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 1,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire