

**VBMT 160404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	261257 HBT020
GTIN	4062406257637
Clasa articolului	22D

Descriere

VBMT 160404 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmător de aşchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,12 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	P
Sfârâmător de aşchii	PM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Strat de acoperire	TiCN
Rază la colț	0,4 mm

Materialul sculei	Carbură
Categorie	HBT020
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire