

**VBMT 160404, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	261257 HBT130
GTIN	4062406257620
Clasa articolului	22D

**Descriere**

VBMT 160404 HBT130 Categorie: HBT130  
Sfârâmător de aşchii: MM  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HBT130
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 200 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	M

Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmatător de așchii	MM
Strat de acoperire	TiCN
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire