

**VCMT 110304, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	261386 HBT020
GTIN	4062406257675
Clasa articolului	22D

**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HBT020
Strat de acoperire	TiCN
Sfărâmător de așchii	PF

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 330 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire