

**VCMT 110304, Categorie: HBT130****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261386 HBT130 |
| GTIN               | 4062406257668 |
| Clasa articolului  | 22D           |

**Descriere tehnică**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare |
| Rază la colț                                  | 0,4 mm             |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | VCMT 110304        |
| Materialul sculei                             | Carbură            |
| Avans f                                       | 0,05 - 0,2 mm/rot  |
| Categorie                                     | HBT130             |
| Aplicația principală                          | M                  |
| Condiție de tăiere                            | ușor întrerupt     |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 60 - 220 m/min     |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 2                  |
| Sfărâmător de așchii                          | MF                 |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Adâncime de tăiere $a_p$ | 0,1 - 1 mm                         |
| Strat de acoperire       | TiCN                               |
| Tip produs               | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |