

**VCMT 160404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	261388 HBT020
GTIN	4062406257699
Clasa articolului	22D

**Descriere**

VCMT 160404 HBT020 Categorie: HBT020  
Sfârâmător de aşchii: PF  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 330 m/min

**Descriere tehnică**

Strat de acoperire	TiCN
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Categorie	HBT020
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 330 m/min

Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfărâmător de așchii	PF
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire