

Garant**Cuțit de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250008 16/09
GTIN	4045197807991
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DCLNR/L 1616H09

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 09T3..

Lățimea funcțională L₄: 23 mm

Lungime cap L₁: 27 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Portplăcuță: 259033 7

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	DCLNR/L 1616H09
Portplăcuță	259033 7
Mărimea plăcuței	9 mm
Lățimea funcțională L ₄	23 mm

Mărime coadă	16 mm
Gheară, șurub, arc	259036 12
Lungime cap L ₁	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Lungimea totală L	100 mm
șurub pentru portplăcuță	259027 5
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Unitate cu gheară Tip 12	259036 12
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Portplăcuță	259229
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub pentru portplăcuță Tip 5	259027 5
Șurub pentru portplăcuță	259616
Portplăcuță Tip 7	259033 7
Unitate cu gheară	259515