

Garant

Cuțit de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm



Date comandă

Numărul de comandă	250008 20/12
GTIN	4045197808905
Clasa articolului	21U

Descriere

Execuție:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DCLNR/L 2020K12

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 1204..

Lățimea funcțională L₄: 26 mm

Lungime cap L₁: 29 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Portplăcuță: 259033 2

Descriere tehnică

Portplăcuță	259033 2
șurub pentru portplăcuță	259027 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Lungime cap L ₁	29 mm

Cod ISO Suport	DCLNR/L 2020K12
Lățimea funcțională L ₄	26 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Mărime coadă	20 mm
Gheară, șurub, arc	259036 8
Lungimea totală L	125 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	259027 2
Portplăcuță Tip 2	259033 2
Șurub pentru portplăcuță	259612
Unitate cu gheară Tip 8	259036 8
Unitate cu gheară	259511
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Portplăcuță	259224
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10