

**VCMT 160404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	261474 HBT020
GTIN	4062406257736
Clasa articolului	22D

Descriere

VCMT 160404 HBT020 Categorie: HBT020
Sfârâmător de aşchii: PM
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,12 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Strat de acoperire	TiCN
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot

Sfârâmător de așchii	PM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min
Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire