

**VCMT 160404, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	261474 HBT130
GTIN	4062406257729
Clasa articolului	22D

Descriere

VCMT 160404 HBT130 Categorie: HBT130
Sfărâmbător de aşchii: MM
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Sfărâmbător de aşchii	MM
Strat de acoperire	TiCN
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HBT130
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire