

**VCMT 160408, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	261476 HBT020
GTIN	4062406257750
Clasa articolului	22D

Descriere

VCMT 160408 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmbător de aşchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,12 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	TiCN
Sfărâmbător de aşchii	PM
Categorie	HBT020
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min

Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	P
Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160408
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire