

**VCMT 160408, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	261476 HBT130
GTIN	4062406257743
Clasa articolului	22D

Descriere

VCMT 160408 HBT130 Categorie: HBT130
Sfărâmbător de aşchii: MM
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HBT130
Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	M
Sfărâmbător de aşchii	MM
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min

Strat de acoperire	TiCN
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160408
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire