


Garant**Placă de vacuum cu intervaluri Sistem Venturi, Tip: VR1****Date comandă**

Numărul de comandă	384900 VR1
GTIN	4062406256432
Clasa articolului	31E

Descriere**Execuție:**

Aluminiu, alustru-oțel eloxat. Presiune de lucru 3,5 – 8 bar. Vidul de capăt ajunge la cca. 80 mbar (92 % vid). Amortizorul fonic integrat reduce formarea zgomotului. Planeitate $\pm 0,5$ mm. Inclusiv 2 găuri ZeroClamp 12M10 cu măsură fixă 200 mm.

Avantaj:

Sistem de inițiere avantajos. Efort redus pentru întreținere. Gata rapid de utilizare. Este posibilă o convertire mai rapidă și mai simplă **la exploatarea unei pompe cu vacuum.**

Aplicație:

Pentru fixare cu vid **fără** pompă cu vacuum.

Livrare:

Discuri de limitare, furtun de aer comprimat $\varnothing 10$ mm (1 m), duză Venturi (1×).
Cordon de etanșare $\varnothing 4$ mm (10 m). Ștuț pentru furtun (1×), ștecăr LW 12 (1×), gheară de strângere (2×).

Notă:

La utilizarea duzelor Venturi, nu se recomandă prelucrarea cu emulsie de lichid de răcire.

Descriere tehnică

Lungime	300 mm
Înălțime	32,5 mm
Lățime	200 mm

Intervale	12,5 mm
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero
Tip produs	Blat aglomerat cu vacuum