


**Garant****Placă de vacuum cu intervaluri Sistem Venturi, Tip: VRV0****Date comandă**

Numărul de comandă	384900 VRV0
GTIN	4062406256425
Clasa articolului	31E

**Descriere****Execuție:**

Aluminiu, albușru-oțel eloxat. Presiune de lucru 3,5 – 8 bar. Vidul de capăt ajunge la cca. 80 mbar (92 % vid). Amortizorul fonic integrat reduce formarea zgomotului. Planeitate  $\pm 0,5$  mm.

**Avantaj:**

**Sistem de inițiere avantajos.** Efort redus pentru întreținere. Gata rapid de utilizare.

**Aplicație:**

Pentru fixare cu vid **fără** pompă cu vacuum. Pentru utilizare pe **menghine pentru mașini**. Mai ales componentele subțiri pot fi fixate în mod flexibil și cu efort puțin.

**Livrare:**

Discuri de limitare, furtun de aer comprimat  $\varnothing 10$  mm (1 m), duză Venturi (1x).

Cordon de etanșare  $\varnothing 4$  mm (10 m).

**Notă:**

La utilizarea duzelor Venturi, nu se recomandă prelucrarea cu emulsie de lichid de răcire.

**Descriere tehnică**

Lungime	200 mm
Intervale	12,5 mm
Lățime	125 mm
Înălțime	21 mm

Tip produs

Blat aglomerat cu vacuum