

Garant
Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/15mm

Date comandă

Numărul de comandă	250601 25/15
GTIN	4045197809001
Clasa articolului	21U

Descriere
Execuție:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DDJNR/L 2525M15

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1506..

Lățimea funcțională L₄: 32 mm

Lungime cap L₁: 38 mm

Lungimea totală L: 150 mm

Portplăcuță: 259033 3

Descriere tehnică

Lungimea totală L	150 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Mărime coadă	25 mm
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2525M15
șurub pentru portplăcuță	259027 2

Portplăcuță	259033 3
Mărimea plăcuței	15 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Lungime cap L ₁	38 mm
Gheară, șurub, arc	259036 11
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 3	259033 3
Șurub pentru portplăcuță	259612
Portplăcuță	259225
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	259027 2