

**Garant****Cuțit de strunjit tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251900 16/06
GTIN	4045197809018
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DWLNR/L 1616H06

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0604..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 20 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 27 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Portplăcuță: 259033 8

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	16 mm
Portplăcuță	259033 8
Mărimea plăcuței	6 mm
Gheară, șurub, arc	259036 12
Cod ISO Suport	DWLNR/L 1616H06

Lungimea totală L	100 mm
șurub pentru portplăcuță	259027 1
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0604..
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500