

**Garant****Cuțit de strunjit tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251900 20/08
GTIN	4045197809025
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DWLNR/L 2020K08

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0804..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 25 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 32 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Portplăcuță: 259033 6

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	DWLNR/L 2020K08
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Lungimea totală L	125 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Gheară, șurub, arc	259036 10

Mărimea plăcuței	8 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	32 mm
Șurub pentru portplăcuță	259027 4
Portplăcuță	259033 6
Mărime coadă	20 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
--	------------