


**Bucșă elastică mecanică Prindere interioară, Ø exterior D: 160 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370127 160
GTIN	4059245292615
Clasa articolului	37K

**Descriere****Execuție:**

- Pentru fixarea pieselor de prelucrat cu contururi complexe, pentru o prelucrare pe 5 laturi.
- Adâncime minimă de fixare de 2 mm.
- Cursă de prindere 0,3 mm.

**Material:**

Aluminiu foarte rezistent.

**Livrare:**

Inel de prindere pentru prelucrare.

**Notă:**

Pentru prindere interioară, este necesar conul de tracțiune Cod 370128 (vezi listă de piese de schimb).

Înălțime H: 40 mm

Adâncime maximă de prelucrare T: 25 mm

**Descriere tehnică**

Execuție	Prindere interioară
Înălțime H	40 mm
Adâncime maximă de prelucrare T	25 mm

Cursă de strângere	0,3 mm
Tip produs	Bucșă elastică

---

## Accesorii

Con de tracțiune Tip 160	370128 160
Prindere pentru bucșă mecanică elastică Ø exterior D 160 mm	370125 160