



## Circometru din oțel V2A pentru circumferință și Ø Lățimea benzii 35 mm, Rază maximă de măsurare: 4720mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 465684 4720   |
| GTIN               | 2050002041264 |
| Clasa articolului  | 46R           |

### Descriere

#### Execuție:

Ruletă din oțel **CJU** pentru măsurarea circumferinței exterioare și Ø corpurilor rotunde. Oțelul pentru arcuri este gravat cu laser pe partea frontală cu 2 gradații pentru circumferință și Ø. Diviziune 1 mm. **Citare pe vernier 0,1 mm**. Eroare toleranță la scalare conform DIN 866.

**Model V2A** din oțel de arc inoxidabil.

#### Avantaj:

Manevră simplă și posibilitate de centrare datorită suprafeței late de sprijin. Stabilitate înaltă. Măsurări rapide și sigure.

#### Notă:

Circometre cu gradație de 0,05 mm și circometre cu strat de acoperire negru, la cerere. Versiune staționară CJU, la cerere.

### Descriere tehnică

|  |                |
|--|----------------|
| Grosimea benzii                          | 0,2 mm         |
| Citare                                   | 0,1 mm         |
| Domeniu de măsurare pentru Ø             | 1100 - 1500 mm |
| Lățimea benzii                           | 35 mm          |
| Domeniu de măsurare pentru circumferință | 3450 - 4720 mm |
| Calibrarea                               | G2             |

Tip produs

Ruletă

**Servicii**

Calibrare Ruletă de circumferință Lungime maximă 6000 mm

026280 6000