

Garant**Magnet de ridicare a sarcinilor LM1, Sarcină portantă maximă (plan): 300kg****Date comandă**

Numărul de comandă	382020 300
GTIN	4062406257774
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- Ureche de agățare în cârligul macaralei, manetă de control și capac lateral de închidere din oțel superior inoxidabil.
- Eliberarea accidentală a manetei de control în timpul funcționării este împiedicată printr-un zăvor de siguranță.
- Suprafață cu polaritate pregătită pentru montarea opțională a pieselor polare.
- Forța de desprindere certificată garantează siguranță triplă pentru utilizator.
- Urechea de agățare în cârligul macaralei poate fi montată și lateral pentru ridicarea sarcinilor verticale cu piese polare opționale.
- Împiedicarea reculului pârgheii de operare cu ajutorul Soft-Opening-Protection.

Avantaj:

- Prelucrare de înaltă calitate cu un design GARANT atemporal, combinată cu cerințele atent gândite privind siguranța și operatorul.
- Forța de desprindere certificată garantează siguranță triplă pentru utilizator.
- Urechea de agățare în cârligul macaralei poate fi montat și lateral pentru ridicarea sarcinilor verticale cu piese polare opționale.
- Împiedicarea reculului manetei de control prin „Soft-Opening-Protection” (protecție de deschidere delicată).

Accesorii opționale:

Pereche de piese polare Cod 382025.

Notă:

Întrefier < 0,1 mm la materialul ST! **Activarea magnetului de ridicare a sarcinilor doar pe suprafețe magnetice!** Geometriile pieselor de ridicat sunt ajustate în funcție de principiile de siguranță. Certificat de verificare pentru forța de ridicare disponibil la cerere.

Descriere tehnică

Grosime minimă a peretelui materialului neted	25 mm
Dimensiune D	87 mm
Capacitate portantă maximă	300 kg
Dimensiune C	98 mm
Dimensiune G	21 mm
Dimensiune F	231 mm
Greutate	9,5 kg
Lungime maximă plană	2000 mm
Dimensiune E	95 mm
Ø maxim rotund	300 mm
Dimensiune B	191 mm
Dimensiune A	161 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	20 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	150 kg
Lățime maximă plană	1000 mm
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor

Accesorii

Pereche de piese polare Pentru tip 300	382025 300
--	------------