

Garant**Magnet de ridicare a sarcinilor LM1, Sarcină portantă maximă (plan): 600kg****Date comandă**

Numărul de comandă	382020 600
GTIN	4062406257781
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- Ureche de agățare în cârligul macaralei, manetă de control și capac lateral de închidere din oțel superior inoxidabil.
- Eliberarea accidentală a manetei de control în timpul funcționării este împiedicată printr-un zăvor de siguranță.
- Suprafață cu polaritate pregătită pentru montarea opțională a pieselor polare.
- Forța de desprindere certificată garantează siguranță triplă pentru utilizator.
- Urechea de agățare în cârligul macaralei poate fi montată și lateral pentru ridicarea sarcinilor verticale cu piese polare opționale.
- Împiedicarea reculului pârgheii de operare cu ajutorul Soft-Opening-Protection.

Avantaj:

- Prelucrare de înaltă calitate cu un design GARANT atemporal, combinată cu cerințele atent gândite privind siguranța și operatorul.
- Forța de desprindere certificată garantează siguranță triplă pentru utilizator.
- Urechea de agățare în cârligul macaralei poate fi montat și lateral pentru ridicarea sarcinilor verticale cu piese polare opționale.
- Împiedicarea reculului manetei de control prin „Soft-Opening-Protection” (protecție de deschidere delicată).

Accesorii opționale:

Pereche de piese polare Cod 382025.

Notă:

Întrefier < 0,1 mm la materialul ST! **Activarea magnetului de ridicare a sarcinilor doar pe suprafețe magnetice!** Geometriile pieselor de ridicat sunt ajustate în funcție de principiile de siguranță. Certificat de verificare pentru forța de ridicare disponibil la cerere.

Descriere tehnică

Grosime minimă a peretelui materialului rotund	25 mm
Dimensiune B	276 mm
Dimensiune D	87 mm
Ø maxim rotund	300 mm
Dimensiune G	21 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted	30 mm
Dimensiune C	98 mm
Greutate	15 kg
Capacitate portantă maximă	600 kg
Dimensiune A	246 mm
Dimensiune F	231 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	300 kg
Lungime maximă plană	2250 mm
Dimensiune E	95 mm
Lățime maximă plană	1500 mm
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor

Accesorii

Pereche de piese polare Pentru tip 600	382025 600
--	------------