

Garant**Magnet de ridicare a sarcinilor LM1, Sarcină portantă maximă (plan): 150kg****Date comandă**

Numărul de comandă	382020 150
GTIN	4062406257767
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- Ureche de agățare în cârligul macaralei, manetă de control și capac lateral de închidere din oțel superior inoxidabil.
- Eliberarea accidentală a manetei de control în timpul funcționării este împiedicată printr-un zăvor de siguranță.
- Suprafață cu polaritate pregătită pentru montarea opțională a pieselor polare.
- Forța de desprindere certificată garantează siguranță triplă pentru utilizator.
- Urechea de agățare în cârligul macaralei poate fi montată și lateral pentru ridicarea sarcinilor verticale cu piese polare opționale.
- Împiedicarea reculului pârgheii de operare cu ajutorul Soft-Opening-Protection.

Avantaj:

- Prelucrare de înaltă calitate cu un design GARANT atemporal, combinată cu cerințele atent gândite privind siguranța și operatorul.
- Forța de desprindere certificată garantează siguranță triplă pentru utilizator.
- Urechea de agățare în cârligul macaralei poate fi montat și lateral pentru ridicarea sarcinilor verticale cu piese polare opționale.
- Împiedicarea reculului manetei de control prin „Soft-Opening-Protection” (protecție de deschidere delicată).

Notă:

Întrefier < 0,1 mm la materialul ST! **Activarea magnetului de ridicare a sarcinilor doar pe suprafețe magnetice!** Geometriile pieselor de ridicat sunt ajustate în funcție de principiile de siguranță. Certificat de verificare pentru forța de ridicare disponibil la cerere.

Descriere tehnică

Dimensiune B	140 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	10 mm
Dimensiune A	115 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted	15 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	75 kg
Dimensiune E	60 mm
Capacitate portantă maximă	150 kg
Lungime maximă plană	1250 mm
Dimensiune C	68 mm
Dimensiune D	70 mm
Greutate	6,4 kg
Ø maxim rotund	250 mm
Dimensiune F	170 mm
Dimensiune G	17 mm
Lățime maximă plană	600 mm
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor