

**Garant****Pereche de piese polare, Pentru tip: 300****Date comandă**

Numărul de comandă	382025 300
GTIN	4062406257804
Clasa articolului	310

**Descriere****Execuție:**

Opțiunea 1

Ø piesei: 40 – 300 mm

Opțiunea 2

Ø piesei: 158 – 500 mm

Opțiunea 3

sarcină verticală max.: 160 kg

**Descriere:****Opțiunea 1:** diametrul piesei 40 – 300 mm.**Opțiunea 2:** diametrul piesei 158 – 500 mm.**Opțiunea 3:** sarcină verticală max.: 160 kg.**Aplicație:**

Pentru montarea pe suprafața cu polaritate a echipamentului de ridicare a sarcinii. Astfel, se pot ridica piese cu diametre diferite. Accesibilitate optimizată în situațiile individuale de ridicare.

**Adaptat pentru:**

Magnet de ridicare a sarcinilor LM1 Cod 382020 Ref. 300 și 600.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de prindere și șuruburi de oprire pentru transportul vertical al sarcinilor.

**Notă:****Activarea magneților de ridicare a sarcinilor doar pe suprafețe magnetice!**

Capacitatea portantă maximă diferă în funcție de opțiune.

## Descriere tehnică

Tip produs

Piese polare

---

## Accesorii

Magnet de ridicare a sarcinilor LM1 Sarcină portantă maximă (plan) 300 kg

382020 300