


Set ESD de echipare SMD, Număr de scule: 9**Date comandă**

Numărul de comandă	973230 9
GTIN	2050002041950
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură ESD. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport ESD din spumă dură gol Cod 973200 Ref. 973230: 1 buc.

GARANT Clește ESD cu tăiere laterală pentru electronică Cod 726210 Ref. 125: 1 buc.

KNIPPEX Clește ESD cu tăiere laterală pentru electronică Cod 726660 Ref. 125: 1 buc.

GARANT Clește ESD cu cioc pentru electronică Cod 727170 Ref. 140: 1 buc.

HOLEX Pensetă ESD ascuțită Cod 727520 Ref. AMB: 1 buc.

HOLEX Pensetă ESD boantă Cod 727580 Ref. AMB: 1 buc.

HOLEX Pensetă ESD cu vârf îngust Cod 727600 Ref. AMB: 1 buc.

Mâner de precizie fără lamă cod 845320: 1 buc.

Set lame pentru scalpel 12 buc. Cod 845330 Ref. 18: 1 buc.

Capac de protecție pentru mâner de precizie Cod 845335: 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime	300 mm
Număr de scule	9

Lățime în G	10
Adâncime în G	12
Lățime	250 mm
Execuție	cu set de scule
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	10×12
caracteristică electrostatică	ESD
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură gol pentru seturi de sculeESD Recomandat pentru setul de spumă dură 973230	973200 973230
Clește cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică, mânere conductibile Lungimea totală 125 mm	726660 125
Capac de protecție pentru Cod 845320 / 5325	845335
Mâner de precizie (fără lamă) din oțel superior inoxidabil	845320
Clește cu cioc pentru electronică Lungimea totală 140 mm	727170 140
Pensetă în trepte, vârf rotunjit, lățime 2,5 mm, 120 mm, forma 2a Material AMB	727580 AMB
Set de lame pentru scalpel12 buc. Tip 18	845330 18
Pensetă ascuțită, 125 mm forma AA Material AMB	727520 AMB
Pensetă cu vârf îngust îndoit, 150 mm, forma 22b Material AMB	727600 AMB
Clește cu tăiere laterală pentru electronică, formă normală a capului Lungimea totală 125 mm	726210 125