




Raft anexat, Adâncime 400 mm, Înălțimea / lățimea raftului de depozitare: 2281/1000mm



Date comandă

Numărul de comandă	990461 2281/1000
GTIN	4052941784903
Clasa articolului	95S

Descriere

Execuție:

Raft modular de depozitare în două lungimi, 994 mm și 1282 mm. Complet galvanizat cu 5 rafturi de depozitare reglabile în rastru de 53 mm. Profile și baze sudate. Montajul nu necesită scule, extensibil cu ușurință. Coloanele cu rafturi separate permit optimizarea pentru transport.

Greutate suportată pe raft: 1900 kg pe raft.

Descriere:

Dimensiune montare:

Raft de bază: Lungime nominală 1000 mm + 56 mm

Raft anexat: Lungime nominală 1000 mm + 25 mm

Notă:

- Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
- Accesibile dintr-o singură parte întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.
- Lungimea de încovoier (K) nu are voie să fie mai mare de 595 mm.
- Livrare fără montaj.
- Optimizare pentru transport - trimitere în 2 pachete poștale, fără paleți.

Material: galvanizat

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal): 100 kg

Înălțime: 2281 mm

Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime: 1025 mm

Lățimea liberă a raftului de depozitare: 994 mm

Capacitate portantă per raft: 100 kg

Descriere tehnică

Capacitate portantă per raft	100 kg
Lățimea liberă a raftului de depozitare	994 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime	1025 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Înălțime	2281 mm
Grosimea raftului de depozitare	40 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	53 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizat
Caracteristici nume produs	Adâncime 400 mm
Tip produs	Raft de depozitare