

BENNING**Tester de faze și câmp magnetic rotativ Tritest Easy, Tip: TRITEST****Date comandă**

Numărul de comandă	473280 TRITEST
GTIN	4014651200517
Clasa articolului	47A

Descriere**Execuție:**

Pentru verificarea rapidă și simplă a fazei la prize, la doze de derivație, la comutatoare și la lămpi. Discontinuități localizate ale cablurilor la conductoare izolate.

Funcționare:

IP53: Protecție la apă pulverizată aflată sub un unghi de până la 60° față de poziția normală de exploatare și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Suplimentar, verificarea polarității fazelor.

Verificarea fazelor, verificarea existenței fisurilor la cablurile izolate.

Standard:

DIN EN 61010-1.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3.

Descriere tehnică

Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Interval de tensiuni CA	200 - 1000 V
Clasă de protecție IP	IP 53
Număr de baterii incluse	2
Alimentare cu energie	Cu baterii
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR3
Materialul carcasei	Plastic ABS

Tip produs

Tester de faze și câmp rotativ

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3

081561 LR3