

STANLEY**Ruletă Powerlock, Lungimea benzii: 3m****Date comandă**

Numărul de comandă	462360 3
GTIN	3253561332180
Clasa articolului	46R

Descriere**Execuție:**

Ruletă cu carcasă metalică cromată rezistentă la lovitură. Bandă extrem de solidă cu scală pe partea superioară și pe cea inferioară. Cu funcție de blocare și cu retragere automată. Bandă acoperită integral cu strat de protecție pentru o rezistență ridicată la abraziune. Inclusiv clemă pentru prindere la curea.

Descriere tehnică

Lungime carcasă	57 mm
Lățime carcasă	22 mm
Înălțime carcasă	60 mm
Lățimea benzii	12,7 mm
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m

026240 5