

BENNING**Multimetru digital cu clește ampermetric, Tip: CM1-4****Date comandă**

Numărul de comandă	473230 CM1-4
GTIN	4014651446861
Clasa articolului	47A

Descriere**Execuție:**

Carcasă din plastic robustă și ergonomică, cu zonă de prindere cauciucată și suport pentru vârfuri de măsurare precum și clește ampermetric, ecran LC luminat, cu indicator LED de nivel și cu iluminare a punctelor de măsurare. **Afișarea tensiunii este funcțională de la 50 V cu bateriile consumate. Operare cu o mână** pentru măsurare tensiunii la prize (19 mm). Dispozitiv de autoverificare (autotestare).

Aplicație:

Pentru măsurarea curentului alternativ, a tensiunii, a rezistenței precum și pentru verificarea continuității circuitelor, a fazelor, a sensului de rotație a câmpului și a polarității. Se recomandă pentru electrotehnică, industrie, lucrări de mentenanță și de service (identificarea erorilor), pentru lucrul în instalațiile fotovoltaice, în cele eoliene și în tehnologia vehiculelor hibride.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livrare:

Inclusiv toc cu centură, set cablu de măsurare, protecție de cauciuc a vârfurilor de contact, capac de cauciuc (CAT III/IV), extensie a vârfului de contact (Ø 4 mm), 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3.

Descriere tehnică

Deschidere maximă a cleștelui	16 mm
Număr de baterii incluse	2
Tensiune continuă CC	6,0 V – 1000 V
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Verificare a continuității circuitelor	acustic / LED
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Procedeu de măsurare	TRUE RMS
Curent alternativ CA	0,1 A – 200 A
Domeniu de afișare	9999
Precizie de bază	1,5 %
Tensiune alternativă CA	6,0 V – 1000 V
Funcție de memorare	HOLD
Iluminare a punctelor de măsurare	LED
Verificarea sensului de rotație a câmpului	LED
Verificarea fazelor	LED
Verificarea polarității	LED
Rezistență	1 Ω – 50 kΩ
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN EN 61010-1
Materialul carcasei	Plastic
Calibrarea	I4
Tip produs	Clește amperimetric

Servicii

Calibrare Clește amperimetric Tip D	027050 D
Calibrare DAkkS Clește amperimetric Tip D	027060 D

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------

