

**KERN****Cântar cu cârlig tip HCD, Plajă maximă de cântărire: 60kg****Date comandă**

Numărul de comandă	479434 60
GTIN	4045761214163
Clasa articolului	47D

**Descriere****Execuție:**

Afișaj cu LED cu iluminare a fundalului pentru citire confortabilă chiar și la distanțe mari. Funcție Data-Hold pentru menținerea valorii afișate.

Mobilitate ridicată datorită construcției stabile și ușoare. Durată de funcționare a acumulatorului cca 20 h.

**Livrare:**

Inclusiv radiotelecomandă cu 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3, adaptor pentru rețea. Inclusiv 4x baterie Cod 081561 LR6.

**Descriere tehnică**

Plajă maximă de cântărire	60 kg
Marja de eroare din valoarea maximă	0,2 %
Citire	20 g
Temperatură de regim (de funcționare)	0 - 40 °C
Adâncime carcasă	79 mm

Calibrarea	Preț la cerere
Lățime carcasă	194 mm
Înălțime carcasă	97 mm
Lungimea totală	276 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Greutate netă	1,1 kg
Număr de baterii incluse	2
Alimentare cu energie	Cu baterii
Afișaj cu iluminare de fundal	da
Tastă de memorare a valorii	da
Durată de funcționare a bateriei	20 h
Tip produs	Cântar cu suspendare / cu cârlig

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------