

KERN**Cântar cu cârlig tip HCD, Plajă maximă de cântărire: 150kg****Date comandă**

Numărul de comandă	479434 150
GTIN	4045761214149
Clasa articolului	47D

Descriere**Execuție:**

Afișaj cu LED cu iluminare a fundalului pentru citire confortabilă chiar și la distanțe mari. Funcție Data-Hold pentru menținerea valorii afișate.

Mobilitate ridicată datorită construcției stabile și ușoare. Durată de funcționare a acumulatorului cca 20 h.

Livrare:

Inclusiv radiotelecomandă cu 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3, adaptor pentru rețea. Inclusiv 4x baterie Cod 081561 LR6.

Descriere tehnică

Adâncime carcasă	79 mm
Marja de eroare din valoarea maximă	0,2 %
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR3
Temperatură de regim (de funcționare)	0 - 40 °C
Calibrarea	Preț la cerere

Greutate netă	1,1 kg
Lungimea totală	276 mm
Număr de baterii incluse	2
Înălțime carcasă	97 mm
Citire	50 g
Lățime carcasă	194 mm
Plajă maximă de cântărire	150 kg
Alimentare cu energie	Cu baterii
Afișaj cu iluminare de fundal	da
Tastă de memorare a valorii	da
Durată de funcționare a bateriei	20 h
Tip produs	Cântar cu suspendare / cu cârlig

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------