



Șurubelniță unghiulară hexagonală lungă 90°– 100°, cu cap sferic și braț scurt acoperită cu vopsea pulbere, Hexagon: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	627382 10
GTIN	7610733283125
Clasa articolului	63D

Descriere

Execuție:

Braț foarte scurt cu unghi flexibil (90°– 100°), capul sferic se poate folosi oblic la o înclinare de până la 30°. Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită.

Avantaj:

Unghi flexibil la brațul scurt (90°– 100°).

90° pentru introducere: Chiar și locurile greu accesibile pot fi prelucrate optim.

100° pentru lucru: Spațiul liber pentru mână obținut garantează desfășurarea plăcută și sigură a lucrului.

Material:

Suprafață nichelată, cromată și **acoperită cu pulbere** pentru identificare rapidă prin codurile de culoare „Rainbow”.

Descriere tehnică

Suprafață	acoperită cu vopsea pulbere
Lungimea tijei	230×28 mm
Hexagon	10 mm
Material	Aliaj special PB Swiss Tools
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Cap sferic pe latura lungă	da
Unghi de 100 grade	da
Latură scurtă	da

Modele lungi	da
Tip produs	Șurubelnițe