

FLUKE.

**Cameră de termoviziune în format de buzunar, Tip: PTI120****Date comandă**

Numărul de comandă	474025 PTI120
GTIN	195112031414
Clasa articolului	47H

**Descriere****Execuție:**

Cameră de termoviziune robustă și performantă pentru reprezentarea în domeniul vizibil al radiației infraroșii. **Formă compactă mică, în format de buzunar.**

- **Mod imagine în imagine: Identificare simplă a erorilor prin reprezentarea concomitentă a imaginii vizuale și a celei termice.**
- **Ecran tactil 8,9 cm (3,5 inch) pentru operare simplă și pentru identificarea erorilor.**
- **Fluke Connect: Salvare simplă a măsurătorilor și a imaginilor prin intermediul WLAN.**

**Funcționare:**

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Pentru întreținerea preventivă, pentru a monitoriza atât instalațiile mecanice, cât și cele electrice sau procesele de producție. Recomandat în mod deosebit pentru întreținere, pentru domeniul construcțiilor, încălzirii și instalațiilor precum și pentru managementul clădirilor și instalațiilor și a tehnicii sanitare.

**Livrare:**

Inclusiv acumulator Li-Ion, cablu USB, buclă de curea pentru cărat și geantă de transport.

**Descriere tehnică**

Precizia	$\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ sau 2%
Sensibilitate termică	0,06 K

Dimensiune detector	120 × 90 px
Câmp vizual	50 × 38 grad
Interfață	Fluke Connect
Interfață	Interfață Digimatic
Calibrarea	Preț la cerere
Distanță minimă de focalizare	0,228 m
Interval de temperatură	-20 - 400 °C
Frecvență de succesiune a imaginilor	9 Hz
Număr de acumuloare incluse	1
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip acumulator	Litiu-Ion
Clasă de protecție IP	IP 54
Dimensiune afișaj	3,5 inch
Tip produs	Camere de termoviziune

## Servicii

CalibrareTermometru cu infraroșu Tip A	027600 A
--	----------