

Garant**Universal de forță cu funcție de siguranță, HSK-A 100, Ø D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	305560 12
GTIN	4062406261245
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Conuri superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.
- Prindere centrică a sculei cu concentricitate optimă.
- Șurub integrat de reglare pe lungime.
- Alimentare interioară cu lichid de răcire.

Avantaj:

Siguranță rapidă și simplă împotriva ieșirii frezei prin suprafața HB (Weldon). Îmbinare prin formă între freză și portsculă. Contur compact optimizat pentru reducerea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și suprafață HB. Recomandat pentru așchiere grea (HPC, TPC).

Livrare:

Cu piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880.

Strategie de așchiere: HPC

Lungime activă dimensiune A: 99 mm

Ø exterior bucă elastică D: 40 mm

Forță de strângere până la: 430 Nm

cheie cu dinte recomandată Cod 628400: 40/42

Descriere tehnică

cheie cu dinte recomandată Cod 628400	40/42
Ø exterior bucușă elastică D	40 mm
Lungime activă dimensiune A	99 mm
Ø de prindere D ₁	12 mm
Forță de strângere până la	430 Nm
Suport	HSK-A 100
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

Accesorii

Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 100	309880 100
---	------------