

Garant**Mandrină de forță cu funcție de siguranță, SK 50, Ø D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300767 20
GTIN	4062406261238
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Conuri superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.**
- **Prindere centrică a sculei cu concentricitate optimă.**
- **Șurub integrat de reglare pe lungime.**
- **Alimentare interioară cu lichid de răcire.**

Avantaj:

Siguranță rapidă și simplă împotriva ieșirii frezei prin suprafața HB (Weldon). Îmbinare prin formă între freză și portsculă. Contur compact optimizat pentru reducerea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și suprafață HB. Recomandat pentru așchiere grea (HPC, TPC).

Livrare:

Cu piuliță de strângere.

Notă:

Canalele alezajului de prindere din nu servesc pentru transferul lichidului de răcire. Alimentarea cu lichid de răcire se poate face doar direct prin sculă.

Strategie de așchiere: HPC

Lungime activă dimensiune A: 80 mm

Ø exterior bușă elastică D: 50 mm

Forță de strângere până la: 900 Nm

cheie cu dinte recomandată Cod 628400: 45/50

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	20 mm
Forță de strângere până la	900 Nm
Ø exterior bușă elastică D	50 mm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400	45/50
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

Accesorii

Cheie cu dinte Pentru Ø exterior piulițe 45/50 mm	628400 45/50
---	--------------