

**Garant****Mandrină de forță cu funcție de siguranță, SK 50, Ø D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300767 12
GTIN	4062406261214
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Conuri superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.**
- **Prindere centrică a sculei cu concentricitate optimă.**
- **Șurub integrat de reglare pe lungime.**
- **Alimentare interioară cu lichid de răcire.**

**Avantaj:**

Siguranță rapidă și simplă împotriva ieșirii frezei prin suprafața HB (Weldon). Îmbinare prin formă între freză și portsculă. Contur compact optimizat pentru reducerea vibrațiilor.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și suprafață HB. Recomandat pentru așchiere grea (HPC, TPC).

**Livrare:**

Cu piuliță de strângere.

**Notă:**

Canalele alezajului de prindere din nu servesc pentru transferul lichidului de răcire. Alimentarea cu lichid de răcire se poate face doar direct prin sculă.

Strategie de așchiere: HPC

Lungime activă dimensiune A: 74 mm

Ø exterior bușă elastică D: 40 mm

Forță de strângere până la: 430 Nm

cheie cu dinte recomandată Cod 628400: 40/42

**Descriere tehnică**

Ø exterior bușă elastică D	40 mm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400	40/42
Lungime activă dimensiune A	74 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	12 mm
Forță de strângere până la	430 Nm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

## Accesorii

Cheie cu dinte Pentru Ø exterior piulițe 40/42 mm	628400 40/42
---	--------------