

FLUKE.

Conductori de măsură, Ø vârf măsurare: 2mm**Date comandă**

Numărul de comandă	473318 2
GTIN	095969521543
Clasa articolului	47H

Descriere**Execuție:**

Conductori de măsură 2 buc., roșu / negru, Ø conductorului = 4 mm. Conductori de măsură TL175 cu vârf de măsurare rotativ 4 – 19 mm.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Adaptat pentru:

Multimetru digital Cod 473322; 473325. Clește ampermetric Cod 473290 Ref. 378FC.

Descriere tehnică

Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (cu capace de protecție); CAT II 1000 V (fără capace de protecție)
Ø cablului de măsurare	4 mm
Ø vârf măsurare	2 mm
Lungimea cablului	1,2 m
Tip produs	Linie de măsură

