

Scaun rotativ de birou cu spătar din material textil, Culoarea: BLACK



Date comandă

Numărul de comandă

974285 BLACK

GTIN

4016849842967

Clasa articolului

96B

Descriere

Execuție:

Scaun cu capitonare moale, confortabilă, cu bază laterală cusută. Acoperire 100% din poliester. Tehnica pentru sincronizare cu reglare automată a greutateii, cu blocare în poziția așezat frontală și posterioară. Cu reglare a adâncimii, a înclinării și a înălțimii scaunului. Cu cotiere reglabile pe verticală (2D). Role universale deopotrivă pentru podele moi și dure, picior în formă de stea Ø 650 mm, din plastic negru.

Scaun rotativ de birou cu spătar din material moale și care permite trecerea aerului, reglabil pe verticală și cu suport lombar pronunțat. Partea posterioară a spătarului acoperită parțial cu plastic.

Standard:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

Capacitate portantă scaun: 120 kg

Interval de reglare pe înălțime: 420 - 550 mm

Lățimea scaunului: 470 mm

Adâncimea scaunului: 470 mm

Înălțimea spătarului: 560 mm

Interval de reglare pe adâncime pentru scaun: 60 mm

Culoarea materialului scaunului: negru

Descriere tehnică

Capacitate portantă	120 kg
Mecanică sincron	da
Culoarea materialului scaunului	negru
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	60 mm
Execuția piciorului în stea	Set de role
Materialul piciorului în stea	Plastic
Înălțimea spătarului	560 mm
Lățimea scaunului	470 mm
Suport lombar	da
Adâncimea scaunului	470 mm
Pereche de brațe adaptabile	da
Execuție	cu role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Ø piciorului în formă de stea	650 mm
Interval de reglare pe înălțime	420 - 550 mm
Tip produs	Scaun rotativ de birou