



Dulap de încărcare pentru acumulatori BATTERY CHARGE, Model: CHA



Date comandă

Numărul de comandă	981114 CHA
GTIN	4054923234383
Clasa articolului	96G

Descriere

Execuție:

Carcasă de dulap din tablă de oțel, cu autoînchidere permanentă datorită ușii cu amortizor hidraulic cu ulei, cu 3 niveluri de susținere.

- **Închidere cu cilindru profilat (adecvat pentru sistem de închidere) și indicator al stării de închidere (roșu/verde). Incompatibil cu sistemul de închidere Hoffmann.**
- **Soclu integrat de transport pentru transportul în incintă.**
- **Picioare reglabile integrate pentru compensarea denivelărilor podelei.**
- **Rezistență la foc din exterior spre interior 90 de minute (tip 90 / verificare de tip conf. EN 14470-1) și rezistență la foc peste 90 de minute în caz de incendiu de la interior spre exterior.**
- **Ștecăr cu protecție, pentru deconectarea simplă de la rețeaua de tensiune.**

Dulap de depozitare a acumulatorilor, pentru încărcarea și depozitarea în siguranță a bateriilor Li-Ion. Cu ventilare tehnică integrată pentru evitarea acumulării de căldură. Sistem instalat de avertizare/sistem de stingere a focului pe 3 niveluri, inclusiv detector de fum, senzor de temperatură, senzor de alarmă optic și acustic și unitate de stingere a focului, declanșare automată în caz de incendiu, cu ștecăr pentru conectarea la rețeaua de tensiune. Prelungitor cu carcasă metalică și cu 10 prize cu contact de protecție pentru fiecare nivel de depozitare, cu montare completă și gata de funcționare în spațiul interior al dulapului.

Standard:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

Livrare:

Dulap cu 5 rafturi de depozitare din tablă perforată, inclusiv prelungitor, 1 tavă de retenție la bază din tablă de oțel acoperită cu strat de vopsea pulbere.

Culoare:

Carcasa dulapului în gri antracit RAL 7016, uși în violet de gețiană RAL 5010, **acoperit cu strat de pulbere.**

Notă:

La intervale regulate (anual), dulapurile de depozitare și cele de încărcare pentru acumuloare trebuie supuse în mod corespunzător operațiunilor de întreținere și verificate în privința capacității de funcționare de către o persoană calificată. Recomandăm montaj la nivelul solului pentru evacuarea cu ușurință a dulapurilor de siguranță.

Descriere tehnică

Adâncime	615 mm
Lățime utilă	1050 mm
Înălțime	2224 mm
Număr de tăvi de retenție de bază	1
Lățime	1193 mm
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	90 mm
Înălțimea utilă	1647 mm
Greutate	512 kg
Dimensiune interioară (lățime) a intrării	1120 mm
Încărcare maximă	600 kg
Număr de rafturi de depozitare	5
Adâncime utilă	522 mm
Volum tavă de retenție de bază	33 l
Tensiune nominală	400 V
Egalizarea înălțimii la intervale	32 mm
Rezistență la foc	90 min
Tip produs	Dulap de siguranță

